

**SERIE 29**  
**MINI-KUGELHÄHNE**



# SERIE 29 STEUERUNG AUF ENGSTEM RAUM



Die Mini-Kugelhähne werden zum Steuern von Druckluft oder Flüssigkeiten in industriellen Anwendungen verwendet. Sie zeichnen sich durch ein geringes Gewicht sowie kompakte Abmessungen aus und finden daher Platz in engen Einbauräumen. Unterschiedliche Versionen mit Steck- oder Gewindeanschlüssen ermöglichen eine schnelle und einfache Installation für verschiedene Einsatzmöglichkeiten.

Durch ihr Design und die verwendeten Werkstoffe eignet sich die Serie 29 besonders für Druck- und Hydrauliksysteme.

## VORTEILE



**Kürzere Installationszeit**



**Kompakte Abmessungen**



**Geringes Gewicht**



**Maximaler Durchfluss**




**Leicht bedienbarer Handhebel**



**Für Kunststoffschläuche geeignet**

# Branchen und Anwendungen



## Allgemeine Kenngrößen

<b>Funktion</b>	2/2-Wege; 2/2-Wege mit Entlüftung
<b>Bauart</b>	Handhebel 90°
<b>Anschlüsse</b>	G1/8", G1/4", G3/8", G1/2", R1/8", R1/4"
<b>Durchmesser</b>	6 mm (MINI Version) 8 mm bis 10 mm (ECO, Butterfly und 2/2-Wege mit Entlüftung)
<b>Nennweite</b>	ø 4, 6, 8 mm
<b>Betriebsdruck</b>	0 ÷ 10 bar
<b>Betriebstemperatur</b>	-10°C ÷ 90°C
<b>Werkstoffe</b>	Ventilkörper, Stößel, Käfig: Messing; Kugel: Messing vernickelt; Dichtung für Kugel: PTFE; O-Ring: FKM; Handhebel: PA66 glasfaserverstärkt
<b>Oberflächenbehandlung</b>	verchromt; sandgestrahlt und verchromt (nur Butterfly Version)
<b>Medium</b>	Druckluft, Inertgase, Wasser, Öl - andere auf Anfrage

## Kontakt



### **Camozzi Automation GmbH**

Porschestraße 1  
D-73095 Albershausen  
Tel. +49 7161 91010-0  
info@camozzi.de  
www.camozzi.de



### **Camozzi Automation GmbH**

Löfflerweg 18  
A-6060 Hall in Tirol  
Tel. +43 5223 52888-0  
info@camozzi.at  
www.camozzi.at

